


品番：EA824DW-3.0

品名：3.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 630円(税抜) / 693円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 630円(税抜) / 693円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 04:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0888ページ                      |      |   |



| 用途    | 刃先形状 | 溝形状 | 刃先径 |
|-------|------|-----|-----|
| 一般用途  | 標準   | 標準  | 標準  |
| 穴あけ   | 標準   | 標準  | 標準  |
| 削り出し  | 標準   | 標準  | 標準  |
| ドリル交換 | 標準   | 標準  | 標準  |



| 用途    | 刃先形状 | 溝形状 | 刃先径 |
|-------|------|-----|-----|
| 一般用途  | 標準   | 標準  | 標準  |
| 穴あけ   | 標準   | 標準  | 標準  |
| 削り出し  | 標準   | 標準  | 標準  |
| ドリル交換 | 標準   | 標準  | 標準  |

### 仕様

|      |          |       |  |
|------|----------|-------|--|
| メーカー | イシハシ精工   | 商品名   | 武蔵ツインカッター  |
| 刃先径  | 3.0mm    | 全長    | 46mm   |
| 溝長   | 11mm     | 先端角   | 118°   |
| 先端形状 | X型       | ねじれ角  | 標準   |
| 材質   | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |

クロスシンニング

1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献

ダブルスペシャルポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早いです。

裏バリのないきれいな穴あけが可能

### 代替品

|  |   |
|--|---|
|  | <p>品番 EA824FJ-0.3</p> <p>コメント 変更点:入数、片刃</p> |
|--|---|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.