

品番：EA824DZ-10

品名：10x80mm ワンプッシュリベット(1/4"六角軸/7°ラスチック用)



販売価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/24 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



仕様

刃先径(mm)	10	全長(mm)	80
有効長(mm)	40	六角シャンク径	1/4" (6.35mm)
材質	炭素鋼(S55C)	適応材	プラダン、PP発泡シート、プラスチック
適用機種	電動ドリル、ボール盤		

ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用

当て板がなくても美しく加工できます。

バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.