

品番 : EA824DZ-58

品名 : 10x140mm プラスチック用ビット(普通鋼)



サイズ : D (軸径) : L (全長) : d (先端) : d (mm)  
単位 (mm)

#### 仕様

サイズ	#10	全長	140mm
有効長	100mm	軸径	7mm
シャンク形状	三本溝	適合材質	プラスチック、アクリル、塩ビ
適合機種	電気ドリル ポール盤	材質	普通鋼
重量	53g	適正回転数	2,500rpm以下

樹脂材の穴あけに

刃先は半円錐の特殊形状で、簡単にきれいな穴あけができます。

プラスチック・アクリル・塩ビ、割れやすい材への穴あけも可能。

グラインダーを用いて鉄工ドリルと同じ要領で研磨を行うと永く使用可能です。

※強く押し過ぎると材料が割れてしまう場合がありますのでご注意下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.