

品番 : EA824FG-5.5

品名 : 5.5x 93mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ°)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/20 22:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|--|----|----------|
| 刃先径 | 5.5mm | 全長 | 93mm |
| 溝長 | 57mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | 鋼材(<1000N/mm ² (31HRC)、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質)) | | |
| 先端のステップ形状はφ2.5mm | | | |
| コードレスドライバー/ドリルでの使用に最適 | | | |
| 通常のツイストドリルよりも大幅に高速 | | | |
| 既存の穴の拡大加工も容易 | | | |
| ボルトやリベットの抜き取りに最適 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.