

品番：EA824FJ-4.2

品名：4.20x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| カタログ価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 35 (2026/06/21 02:20現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0880ページ | | |



HSS(Hアイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、Hアイスドリルは通常のHアイスと比べて、Hアイスは高温下での硬さを維持し、切削性能を向上させるために、鋼の成分にバナジウム、ニッケル、クロム、タングステン、コバルト、モリブデンなどの合金成分を多量に添加し、熱入り等の熱処理を施した後に、球状化の処理が施される。また、硬さや強度と比較すると、切削速度においては劣るが、寿命に優れている。

仕様

| | | | |
|--------|-----------|----------|-------|
| 材質 | HSS(Hアイス) | サイズ(刃先径) | 4.2mm |
| 全長(mm) | 75 | 有効長 | 43mm |
| 入数 | 10本 | 先端角 | 118° |
| 対応被削材 | 鉄 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.