

品番：EA824FR-24.5

品名：24.5x250mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)



販売価格	6,010円(税抜) / 6,611円(税込)		
カタログ価格	6,010円(税抜) / 6,611円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/15 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
 HSS鋼とは、高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールビットを総称してハイスと表現される。ハイスは製造工程での焼入れや焼戻し処理により、鋼のクロム、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ時の熱処理を強化した後、球状レバ炭素鋼で焼入れされる。また、鍛造品と比較すると、切削性能においては劣るが、切削に強い。

品名	規格	仕入れ単位	販売単位	在庫数	価格
EA824FR-24.5	24.5x250mm	1本	1本	8	6,010円(税抜)



### 仕様

材質	HSS(ハイス)	サイズ(刃先径)	24.5mm
全長(mm)	250	溝長	160mm
シャンク(mm)	13×40	先端角	118°
対応被削材	鉄	入数	1本
シンニング付			
13mm軸			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.