

品番 : EA824FW-105

品名 : M 5/133mm 段付ドリル(六角穴付ボルト下穴用)



販売価格	5,780円(税抜) / 6,358円(税込)		
カタログ価格	5,780円(税抜) / 6,358円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/03 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0891ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(高速切削用ドリル)とも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べ、タンタム、コバルト、ニオブなどの合金元素を含有し、焼入れ焼戻し熱処理を施した後に、硬軟に合わせた使用ができる。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、脆性に優れている。

### 仕様

材質	HSS(ハイス)	ねじサイズ	M5
下穴径	5.5mm	シャンク径	10.0mm
全長	133mm	先端	180°
対応被削材	スチール(<800N/mm <sup>2</sup> )、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック		

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.