

品番：EA824FW-110

品名：M10/191mm 段付ドリル(六角穴付ボルト下穴用)



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/03 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0891ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べ、タンタル・ニオブ・コバルト・バナジウムといった金属成分を含有し、焼入れ・焼入れ等の熱処理を経た後、研磨により仕上げられて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、靱性に優れている。

仕様

材質	HSS(ハイス)	ねじサイズ	M10
下穴径	11.0mm	シャンク径	18.0mm
全長	191mm	先端	180°
対応被削材	スチール(<800N/mm ²)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック		

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.