

品番：EA824FW-125

品名：M 5/ 80mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)



販売価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/15 19:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

サイズ	M5	最大径(座ぐり外径)	10mm
先端径(下穴用ガイド径)	5.3mm	シャンク径	8mm
先端角度	180°	全長	80mm
対応被削材	一般構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など	材質	HSS(ハイス)
入数	1本		

ボルトの頭(六角穴付きボルトなど)を部材の表面に沈めるための座ぐり加工に使用されます。

通り穴(精密)用
ボルト径に対して遊びが少ない精密な下穴に対応します。

ドイツ工業規格 DIN 373 準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.