

品番：EA824FW-170

品名：M10/100mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)



販売価格	7,610円(税抜) / 8,371円(税込)		
カタログ価格	7,610円(税抜) / 8,371円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/15 21:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

サイズ	M10	最大径(座ぐり外径)	18mm
先端径(下穴用ガイド径)	8.5mm	シャンク径	12.5mm
先端角度	18°	全長	100mm
対応被削材	一般構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など	材質	HSS(ハイス)
入数	1本		

ボルトの頭(六角穴付きボルトなど)を部材の表面に沈めるための座ぐり加工に使用されます。

ねじ下穴用
ねじを切る前の下穴に直接差し込んで加工します。

ドイツ工業規格 DIN 373 準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.