

品番：EA824FW-8

品名：M 8/169mm 段付ドリル(90° 皿小ねじ下穴用)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0891ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや酸化特性を兼ねるために、炭素に加え、タンタル・ニオブ・コバルト・モリブデンといった金属元素を添加し、焼入れ焼戻し等の熱処理を施した。従って、硬さに基づいて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、靱性に優れている。

仕様

材質	HSS(ハイス)	ねじサイズ	M8
下穴径	8.4mm	シャンク径	15.0mm
全長	169mm	先端	90°
対応被削材	スチール(<800N/mm ²)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック		

ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.