

品番 : EA824FY-3.0

品名 : 3.0x38mm ドリルビット(六角軸/HSS)



販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)

HSSとは高速鋼(High-speed steel)の略称で、ドリルビットや工具の材料として広く用いられています。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理により、切削速度を大幅に向上させ、加工効率を向上させます。また、切削速度の向上により、加工時間の短縮が可能となります。

仕様

材質	HSS-G	刃先径	3.0mm
全長	38mm	有効長	16mm
先端角	118°	六角シャンク	6.35mm(1/4")
対応被削材	スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂		

充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適

あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。

素早くビットの交換が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.