


品番 : EA824FY-3.5

品名 : 3.5x40mm ドリルビット(六角軸/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| カタログ価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/17 22:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------------|--------|--------------|
| 材質 | HSS-G | 刃先径 | 3.5mm |
| 全長 | 40mm | 有効長 | 18mm |
| 先端角 | 118° | 六角シャンク | 6.35mm(1/4") |
| 対応被削材 | スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂 | | |

充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適

あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。

素早くビットの交換が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.