


品番：EA824FY-6.0

品名：6.0x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)



販売価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 21:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High-speed steel)の略称で、ドリル、工具、刃物などに広く用いられる材料です。HSS鋼は、高硬度、高耐磨耗性、高熱安定性を特徴とし、切削加工時に発生する熱に耐えることができます。HSS鋼は、主にドリル、工具、刃物などに用いられ、切削加工の効率を向上させ、加工精度を高めることができます。HSS鋼は、切削加工の効率を向上させ、加工精度を高めることができます。

仕様

材質	HSS-G	刃先径	6.0mm
全長	50mm	有効長	30mm
先端角	118°	六角シャンク	6.35mm(1/4")
対応被削材	スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂		

充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適

あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。

素早くビットの交換が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.