

品番：EA824FY-6.8

品名：6.8x50mm ドリルビット(六角軸/HSS)



販売価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 22:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High-speed steel)の略称で、ドリルビットや工具の材料として広く用いられます。HSS鋼は、通常の鋼よりも硬く、熱処理により、切削速度を向上させ、加工効率を高めます。また、HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、加工精度を向上させます。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、加工精度を向上させます。

### 仕様

材質	HSS-G	刃先径	6.8mm
全長	50mm	有効長	30mm
先端角	118°	六角シャンク	6.35mm(1/4")
対応被削材	スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂		

充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適

あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。

素早くビットの交換が可能

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.