

品番：EA824FY-8.0

品名：8.0x51mm ドリルビット(六角軸/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,070円(税抜) / 1,177円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,070円(税抜) / 1,177円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/17 21:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High-speed steel)の略称で、ドリルビットの刃先部分に使用される鋼材です。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理により、切削速度を向上させ、加工効率を高めます。また、切削熱に耐えることができ、加工精度を向上させます。

仕様

| | | | |
|-------|------------------------|--------|--------------|
| 材質 | HSS-G | 刃先径 | 8.0mm |
| 全長 | 51mm | 有効長 | 32mm |
| 先端角 | 118° | 六角シャंक | 6.35mm(1/4") |
| 対応被削材 | スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂 | | |

充電式インパクトドライバーを使用した金属(鋼、ねずみ鋳鉄、焼結鉄など)への穴あけ作業に最適

あらゆるユニバーサルビットホルダーに対応するほか、従来の3爪チャックにも使用できます。

素早くビットの交換が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.