


品番：EA824HA-8

品名：8.0x 80mm スポット溶接取り外しドリル



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/04 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(高速切削用のハイス)とも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや酸化特性を高めるために、炭素(C)、タンタム(Ta)、ニオブ(Nb)などの合金元素を含有し、焼入れ焼戻し等の熱処理を経た後、研磨により仕上げられて使用される。また、用途や硬さと比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨耗に優れている。

品名	規格	単位	在庫
EA824HA-8	8.0x80mm	本	8

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	TiNコーティング スポットカッター
サイズ	8.0mm	全長	80mm
材質	HSS(ハイス)		

チタンコーティング

スポット溶接取り外し用

独自の断面切刃形状により最高の切れ味、耐久性を發揮します。

厳選ハイス材にホモ処理をしてあり、さらに少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。

エアードリルまたは、10mm能力の電工ドリルで回転数は800回転前後でご使用ください。

【注意事項】

- ・不適切な条件で使用しないでください。
- ・被削材は資怒り固定し、加工してください。
- ・切刃や切り屑には触れないようにしてください。
- ・回転中の工具に身体や衣服が触れないようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.