品番: EA824HA-8

品名: 8.0x 80mm スポット溶接取り外しドリル



販売価格	4,120円 (税抜)/ 4,532円(税込)				
カタログ価 格	4,120円(税抜)/4,532円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/10 06:21現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0922ページ				









仕様

サイズ	8.0mm	全長	80mm
材質	HSS(ハイス)	注意事項	 ・不適切な条件で使用しないでください。 ・被削材は資怒り固定し、加工してください。 ・切刃や切り屑には触れないようにしてください。 ・回転中の工具に身体や衣服が触れないようにしてください。

チタンコーティング

スポット熔接取り外し用

独自の断面切刃形状により最高の切れ味、耐久性を発揮します。

厳選ハイス材にホモ処理をしてあり、さらに少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。

エアードリルまたは、10mm能力の電エドリルで回転数は800回転前後でご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.