


品番：EA824HR-3.3

品名：3.2x 49mm ドリルビット(両刃・リベット下穴用)



販売価格	865円(税抜)／952円(税込)		
カタログ価格	865円(税抜)／952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0939ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略してハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質でその硬さや磨削性充満の為に、鋼に比べ、タングステン、コバルト、バナジウムといった金属成分を少量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により磨かれて使用される。また、研磨前後と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨耗に富んでいる。

品名	規格	単位	在庫	価格
EA824HR-3.3	JIS B 1301	本	0	865円(税抜)

仕様

リベット径	3.2mm用	刃先径	3.3mm
全長	49mm	溝長	12mm
材質	HSS		
ステンレス、アルミ、スチール等の板物のリベット下穴加工用			
独自開発のダブルスペシャルポイントにより軽く、良く切れ、裏バリの無いきれいな穴あけが可能。			
1本2役で使え、作業の省力化、低コスト化に貢献。経済的です。			

代替品

	品番 EA824DW-3.3 コメント
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.