品番: EA824HS-25

品名: 25.0mm ホールソー(六角軸/HSS)



| 販売価格       | <b>3,210円</b> (税抜)/3,531円(税込)       |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 3,210円(税抜)/3,531円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/11/13 01:20現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 本 |  |  |
| カタログページ    | 0981ページ                             |      |   |  |  |







## 仕様

| 用途  | 一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック<br>用 | 六角シャンク    | 6.35mm(1/4") |
|-----|--------------------------|-----------|--------------|
| 刃先径 | 25.0mm                   | 有効長(適合板厚) | 1.5mm        |
| 材質  | ハイス材(SKH51)              |           |              |

切れ味に優れており、バリの少ないきれいな穴開けが可能

刃数が多いため、被削材に食いつきにくく使いやすい

二段切り刃先仕上げで、バリが無く、耐久性、耐欠損性に優れています。

優れた切粉ハケ具合で、穴開け速度向上

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.