

品番：EA824HT-14.5



品名：14.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)



販売価格	3,390円(税抜) / 3,729円(税込)		
カタログ価格	3,390円(税抜) / 3,729円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/19 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0981ページ		



品名	EA824HT-14.5
品番	EA824HT-14.5
規格	14.5mm
材質	SKH55
表面処理	TiAlN



鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能

仕様

用途	ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック	六角シャンク	6.35mm(1/4")
刃先径	14.5mm	有効長(適合板厚)	6mm
材質	本体:コバルトハイス(SKH55) 表面処理:TiAlNコーティング		
切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ			
抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能			
耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAlNコーティング皮膜			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.