

品番：EA824HT-22



品名：22.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,560円(税抜)／ 5,016円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 4,560円(税抜)／ 5,016円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/16 06:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0945ページ                      |      |   |



|      |            |
|------|------------|
| 品名   | EA824HT-22 |
| 規格   | 22.0mm     |
| 材質   | SKH55      |
| 表面処理 | TiAlN      |



鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能

仕様

|                             |                                       |           |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| 用途                          | ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック                   | 六角シャンク    | 6.35mm(1/4") |
| 刃先径                         | 22mm                                  | 有効長(適合板厚) | 6mm          |
| 材質                          | 本体:コバルトハイス(SKH55)<br>表面処理:TiAlNコーティング |           |              |
| 切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ       |                                       |           |              |
| 抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能    |                                       |           |              |
| 耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAlNコーティング皮膜 |                                       |           |              |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.