品番: EA824HT-35

品名: 35.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)



| 販売価格       | <b>5,350円</b> (税抜)/ 5,885円(税込)      |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 5,350円(税抜)/5,885円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>2</b> (2025/12/14 17:36現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 本 |  |  |
| カタログページ    | 0981ページ                             |      |   |  |  |





鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能

## 仕様

| 用途                    | ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック                   | 六角シャンク    | 6.35mm(1/4") |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|--|--|
| 刃先径                   | 35mm                                  | 有効長(適合板厚) | 6mm          |  |  |  |
| 材質                    | 本体:コバルトハイス(SKH55)<br>表面処理:TiAINコーティング |           |              |  |  |  |
| 切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ |                                       |           |              |  |  |  |

抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能 耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAINコーティング皮膜

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.