


品番：EA824HT-8

品名：8.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)



販売価格	3,390円(税抜)／ 3,729円(税込)		
カタログ価格	3,390円(税抜)／ 3,729円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 05:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0945ページ		



鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能

仕様

用途	ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック	六角シャンク	6.35mm(1/4")
刃先径	8mm	有効長(適合板厚)	6mm
材質	本体:コバルトハイス(SKH55) 表面処理:TiAlNコーティング		
切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ			
抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能			
耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAlNコーティング皮膜			