

品番 : EA824JB-25

品名 : 5.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)



販売価格	695円(税抜) / 765円(税込)		
カタログ価格	695円(税抜) / 765円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/20 14:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



仕様

六角軸	6.35mm(1/4")	刃先径	5mm
溝長	40mm	全長	95mm
先端角度	135°	材質	HSS(チタンコーティングハイス)
使用可能機種	・充電式インパクトドライバー ・充電式ドリルドライバー ・電動ドリル	加工可能な素材の厚み	・木材:5mmまで ・鉄板:0.5mmまで ・銅/真鍮/アルミ:1.0mmまで ・ステンレス:0.3mmまで
重量	15g	入数	1本

木材・建材・アルミ板・薄鉄板・ステンレスなどの穴ぐりに

穴あけと同時に模様切り、穴のくり広げ、溝切りなど自由自在にくりぬき作業可能です。

シニング加工をしているので、くい込みとセンター取りが簡単。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.