

品番：EA824LJ

品名：10.0-20.0mm オーガー(6本組・木工用・ロング)



販売価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/02 14:42現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



仕様

＜セット内容＞6本組 セット 刃径	10・12・14・16・18・20mm 各1本入り 木製ケース入り	用途	軟質・硬質木材、ベニヤ板用
材質	炭素工具鋼	シャンク対辺	9～11mm
全長	450mm	有効長	360mm
シャンク形状	六角のストレート軸	シャンク径	9mm
ケースサイズ	165×485×48mm	総重量	2758g

チャック能力13mmのドライバードリルでご使用ください。

代替品

	品番 EA824LN-453 コメント メーカー違い
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.