

品番：EA824MA-8.5

品名：8.5x122mm ドリルビット(超硬付刃)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,630円(税抜) / 3,993円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,630円(税抜) / 3,993円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/04/10 11:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0882ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |         |      |            |
|------|---------|------|------------|
| メーカー | フクダ精工   | 用途   | 鋳鉄、非鉄金属用   |
| 刃先   | 8.5mm   | 全長   | 122mm      |
| 溝長   | 83mm    | 材質   | G2(ろう付タイプ) |
| リード角 | 右ねじれ20° | 直径公差 | 0~0.03     |

シャンク径は刃先と同径

ろう付タイプで経済的です。鋳鉄や非鉄金属を対照としたドリルで優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。

#### 【警告】

- ・破損する危険があるので、保護メガネ等を使用してください。
- ・切りくずの飛散、巻き付き等によるけがに注意してください、
- ・切れ刃に素手で触れないでください。
- ・研削すると粉塵が発生しますので十分な集塵・換気を行ってください。

#### 代替品

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | 品番 EA824AX-8.5<br>コメント |
|--|------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

