品番: EA824MA-9.5

品名: 9.5x130mm ドリルビット(超硬付刃)



販売価格	4,040円 (税抜)/ 4,444円(税込)				
カタログ価 格	4,040円(税抜)/4,444円(税込)				
在庫数	最新在庫: 9 (2025/11/09 22:24現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0919ページ				



仕様

メーカー	フクダ精工	用途	鋳鉄、非鉄金属用
刃先	9.5mm	全長	130mm
溝長	90mm	材質	G2(ろう付タイプ)
リード角	右ねじれ20°	直径公差	0~0.03

シャンク径は刃先と同径

ろう付タイプで経済的です。 鋳鉄や非鉄金属を対照としたドリルで優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。

【警告】

- ・破損する危険があるので、保護メガネ等を使用してください。
- ・切りくずの飛散、巻き付き等によるけがに注意してください、
- ・切れ刃に素手で触れないでください。
- ・研削すると粉塵が発生しますので充分な集塵・換気を行ってください。

代替品



品番 EA824AX-9.5

コメント

株式会社エスコ