

品番：EA824N-25

品名：1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル(HSS)



販売価格	40,100円(税抜)／ 44,110円(税込)		
カタログ価格	40,100円(税抜)／44,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/03 09:24現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0912ページ		



HSS(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスドリルと呼ばれるドリルとされ、高速で切削加工を行うのに適しています。HSSは高炭素鋼で、切削速度を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を加え、熱処理を施して、硬さを高めています。また、切削加工の際に発生する熱を吸収し、切削速度を向上させる効果があります。



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SET25
入数	25本	サイズ(mm)	1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄工用
ケースサイズ	188×110×52mm		
スチールケース付			
広い用途で使える汎用品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.