

品番：EA824NA-0.4

品名：0.4x 24mm ストレートドリル(HSS/2本)



販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 06:15現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0883ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA824NA-0.4	0.4x24mm	2本入り	2

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(高速切削用)のHSSとも呼ばれる。HSSは高温での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べて、タンダスラック、コップスラック、コップスラック、コップスラックを多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により表面を滑らかに仕上げた。研磨前後と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨耗に優れている。

品名	規格	単位	在庫
EA824NA-0.4	0.4x24mm	2本入り	2

品名	規格	単位	在庫
EA824NA-0.4	0.4x24mm	2本入り	2

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP0.4
材質	HSS(ハイス)	刃先径	0.4mm
全長	24mm	溝長	5.5mm
入数	2本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル			
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.