

品番：EA824NA-10.4

品名：10.4x133mm ストレートドリル(HSS)



販売価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
カタログ価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/21 04:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	径	全長	溝長	材質	単位
EA824NA-10.4	10.4	133	98	HSS	本

品番	径	全長	溝長	材質	単位
EA824NA-10.4	10.4	133	98	HSS	本

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金(鉄-炭素系合金)の一種であり、ハイスビード(高速鋼)を意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは製造途中の熱処理特性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後に、非常に高硬度で製造される。また、硬質合金と比較すると、切削速度においては劣るが、切削に優れている。

品番	径	全長	溝長	材質	単位
EA824NA-10.4	10.4	133	98	HSS	本


仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP10.4
材質	HSS(ハイス)	刃先径	10.4mm
全長	133mm	溝長	98mm
入数	1本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

代替品

	品番 EA824FJ-10.4 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

