

品番 : EA824NA-10.5S

品名 : 10.5x137mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 2,950円(税抜) / 3,245円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,950円(税抜) / 3,245円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/21 20:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 0883ページ | | |



NACHI



仕様

| | | | |
|------------------|-------------|----|--------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | SDXJP10.5 |
| 刃先径 | 10.5mm | 全長 | 137mm |
| 溝長 | 100mm | 入数 | 1本 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用 |
| 先端角 | 118° | | |
| シンニング付 | | | |
| 食付性、穴精度が抜群 | | | |
| 表面は耐摩耗性に優れた硬質膜処理 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.