

品番：EA824NA-2.0

品名：2.0x 55mm ストレートドリル(HSS/2本)



販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/21 17:50現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0883ページ		



品名	材質	径	長さ	単位	在庫
EA824NA-2.0	HSS	2.0	55	2本入り	3

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形溝のHSSと区別される。HSSは常温での硬さや磨耗特性を高めるために、炭素(C)、タンタム(Ta)やニオブ(Nb)などの合金元素を添加し、焼入れ・焼戻しによる硬化処理を施した。用途により用途に応じて使用する。また、用途や硬さと比較すると、磨耗特性においては異なるが、磨耗に優れている。

品名	材質	径	長さ	単位	在庫
EA824NA-2.0	HSS	2.0	55	2本入り	3

品名	材質	径	長さ	単位	在庫
EA824NA-2.0	HSS	2.0	55	2本入り	3

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP2.0
材質	HSS(ハイス)	刃先径	2.0mm
全長	55mm	溝長	29mm
入数	2本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.