

品番：EA824NA-6.7

品名：6.7x105mm ストレートドリル(HSS)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/21 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	径	全長	溝長	刃先径	刃先角	材質	単位	在庫
EA824NA-6.7	6.7	105	73	6.7	118°	HSS	本	5

径	全長	溝長	刃先径	刃先角	材質	単位	在庫
6.7	105	73	6.7	118°	HSS	本	5

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼(鉄)に少量の炭素と少量のニッケル、クロム、バナジウム、モリブデン、コバルトなどを添加した鋼を指します。HSS鋼は硬質で、切削加工性が優れており、切削速度が速く、切削力も大きいため、切削加工に適しています。また、HSS鋼は熱処理によって硬さを調整することができ、用途に応じて最適な硬さを確保することができます。

品番	径	全長	溝長	刃先径	刃先角	材質	単位	在庫
EA824NA-6.7	6.7	105	73	6.7	118°	HSS	本	5

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	SDP6.7
材質	HSS(ハイス)	刃先径	6.7mm
全長	105mm	溝長	73mm
入数	1本入り	対応被削材	一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角	118°		

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.