

品番 : EA824NB-2.8

品名 : 2.8x150mm ストレートロングドリル(HSS)



販売価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品名	EA824NB-2.8	規格	JIS B 5035
材質	HSS	用途	鉄工用
外径	2.8mm	全長	150mm
溝長	75mm	先端角	118°

品名	EA824NB-2.8	規格	JIS B 5035
材質	HSS	用途	鉄工用
外径	2.8mm	全長	150mm
溝長	75mm	先端角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(鉄-炭素系合金)の鋼材であり、ハイスビード(高速鋼)を意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さを維持し、切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後に、油冷しによる冷却で硬質化される。また、硬質化を促進すると、研磨費用においては劣るが、切削に優れている。

品名	EA824NB-2.8	規格	JIS B 5035
材質	HSS	用途	鉄工用
外径	2.8mm	全長	150mm
溝長	75mm	先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	LSDP2.8×150
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄工用
刃先径	2.8mm	全長	150mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°		
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.