

品番 : EA824NC-10.0

品名 : 10.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)



販売価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
カタログ価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/21 15:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	径	長さ	単位	在庫
EA824NC-10.0	10.0	200	本	7

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形溝のHSSとも呼ばれる。HSSは常温での硬さや酸化特性を兼ね備え、更に、タンダスラック・リアップス・リブアップの合金成分を含有し、焼入れ焼戻し熱処理を施した後、研磨により仕上げられて使用される。また、図表の表と比較すると、磨耗特性においては劣るが、耐用性には優れている。

品番	径	長さ	単位	在庫
EA824NC-10.0	10.0	200	本	7

品番	径	長さ	単位	在庫
EA824NC-10.0	10.0	200	本	7

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	LSDP10.0×200
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄工用
刃先径	10.0mm	全長	200mm
溝長	100mm	入数	1本
先端角	118°		
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.