

品番 : EA824NC-4.5

品名 : 4.5x200mm ストレートロングドリル(HSS)



販売価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
カタログ価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	規格	材質	用途	全長	刃先径	溝長	先端角	標準ねじれ角
EA824NC-4.5	4.5x200mm	HSS	鉄工用	200mm	4.5mm	100mm	118°	標準ねじれ角

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スタール寿命の長いHSSとも呼ばれる。HSSは常温での硬さや酸化特性の優れた鋼材に、更に、タンダスラック・コバール・バナジウムなどの合金成分を添加し、焼入れ・焼戻し処理を施した。高硬度に加工されて使用される。また、硬度の差と比較すると、硬度特性においては異なるが、特性に優れている。

品番	規格	材質	用途	全長	刃先径	溝長	先端角	標準ねじれ角
EA824NC-4.5	4.5x200mm	HSS	鉄工用	200mm	4.5mm	100mm	118°	標準ねじれ角

品番	規格	材質	用途	全長	刃先径	溝長	先端角	標準ねじれ角
EA824NC-4.5	4.5x200mm	HSS	鉄工用	200mm	4.5mm	100mm	118°	標準ねじれ角

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	LSDP4.5×200
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄工用
刃先径	4.5mm	全長	200mm
溝長	100mm	入数	1本
先端角	118°		
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.