

品番：EA824NC-5.0

品名：5.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)



販売価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/06 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	径	長さ	単位	在庫
EA824NC-5.0	5.0	200	本	4

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形溝のドリルと同等の硬さを持つ。HSSは常温での硬さや酸化特性を兼ね備え、鋼に比べて、タンダスラック・コップレス・コップレスなどの金属成分を含有し、焼入れ焼戻し熱処理を施した後、硬軟に加工して使用される。また、硬度の差と比較すると、脆性については異なるが、脆性には優れている。

品番	径	長さ	単位	在庫
EA824NC-5.0	5.0	200	本	4

品番	径	長さ	単位	在庫
EA824NC-5.0	5.0	200	本	4

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	LSDP5.0×200
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄工用
刃先径	5.0mm	全長	200mm
溝長	100mm	入数	1本
先端角	118°		
標準ねじれ角			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.