

品番：EA824ND-9.0

品名：9.0x250mm ストレートロングドリル(HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,700円(税抜) / 7,370円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,700円(税抜) / 7,370円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 15:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0883ページ                      |      |   |



| 品番          | 規格        | 材質  | 用途  | 全長    | 刃先径   | 溝長    | 先端角  | 標準ねじれ角 |
|-------------|-----------|-----|-----|-------|-------|-------|------|--------|
| EA824ND-9.0 | 9.0x250mm | HSS | 鉄工用 | 250mm | 9.0mm | 120mm | 118° | 標準ねじれ角 |

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形溝のHSSとも呼ばれる。HSSは常温での硬さや磨削特性を兼ね備え、鋼に比べて、タンダステン・コバルト・バナジウムなどの合金成分を含有し、焼入れ焼戻し熱処理を行った後、研磨により製造されて使用される。また、研磨前後と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨削に優れている。


| 品番          | 規格        | 材質  | 用途  | 全長    | 刃先径   | 溝長    | 先端角  | 標準ねじれ角 |
|-------------|-----------|-----|-----|-------|-------|-------|------|--------|
| EA824ND-9.0 | 9.0x250mm | HSS | 鉄工用 | 250mm | 9.0mm | 120mm | 118° | 標準ねじれ角 |

| 品番          | 規格        | 材質  | 用途  | 全長    | 刃先径   | 溝長    | 先端角  | 標準ねじれ角 |
|-------------|-----------|-----|-----|-------|-------|-------|------|--------|
| EA824ND-9.0 | 9.0x250mm | HSS | 鉄工用 | 250mm | 9.0mm | 120mm | 118° | 標準ねじれ角 |

仕様

|        |             |    |             |
|--------|-------------|----|-------------|
| メーカー   | 不二越 (NACHI) | 型番 | LSDP9.0×250 |
| 材質     | HSS(ハイス)    | 用途 | 鉄工用         |
| 刃先径    | 9.0mm       | 全長 | 250mm       |
| 溝長     | 120mm       | 入数 | 1本          |
| 先端角    | 118°        |    |             |
| 標準ねじれ角 |             |    |             |

代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA824NE-9.0 |
|  | コメント | 9.0x300mm   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.