

品番 : EA824NJ-10.5

品名 : 10.5x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
カタログ価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 20:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NJ-10.5	規格	JIS B 0501
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
刃先径	10.5mm	全長	133mm
溝長	87mm	先端角	118°

品名	EA824NJ-10.5	規格	JIS B 0501
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
刃先径	10.5mm	全長	133mm
溝長	87mm	先端角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系工具鋼(鋼)の中でも硬い鋼材であり、ハイスビード・ステールを兼ねてハイスとも呼ばれる。ハイスは常温下での硬さを熱処理による硬化に加え、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、モリブデンなどの合金元素を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後に、冷却により生成される硬い層を形成させる。硬質合金と比べると、切削速度においては劣るが、割削に優れている。

品名	EA824NJ-10.5	規格	JIS B 0501
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
刃先径	10.5mm	全長	133mm
溝長	87mm	先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD10.5
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み≤25Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	10.5mm	全長	133mm
溝長	87mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.