

品番 : EA824NJ-10.8

品名 : 10.8x142mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	5,460円(税抜) / 6,006円(税込)		
カタログ価格	5,460円(税抜) / 6,006円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 09:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	10.8x142mm ストレートシャンクドリル
品番	EA824NJ-10.8
材質	HSS(ハイス)
用途	鉄鋼用
全長	142mm
溝長	94mm
刃先径	10.8mm
先端角	118°

品名	10.8x142mm ストレートシャンクドリル
品番	EA824NA-10.8
材質	HSS(ハイス)
用途	鉄鋼用
全長	142mm
溝長	94mm
刃先径	10.8mm
先端角	118°


HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(鋼+0.5%以上の炭素)の鋼材であり、ハイスビード(ステール)を極めてハイスとも呼ばれる、ハイスは常温下での硬さを熱処理を施すことで、鋼に比べて、ダクタイルな性質を有する。鋼に比べて、熱処理を施した後に、硬さに応じて研磨される。また、研磨仕上げは必要とする。取扱い時においては、刃先の鋭さに注意する。

品名	10.8x142mm ストレートシャンクドリル
品番	EA824NA-10.8
材質	HSS(ハイス)
用途	鉄鋼用
全長	142mm
溝長	94mm
刃先径	10.8mm
先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD10.8
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み \leq 26Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	10.8mm	全長	142mm
溝長	94mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

代替品

	品番 EA824NA-10.8 コメント 10.8x140mm HSS スタンダードドリル
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.