

品番 : EA824NJ-2.0

品名 : 2.0x 49mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
カタログ価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2026/05/06 20:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NJ-2.0	型番	EA824NJ-2.0
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
径	2.0mm	全長	49mm
溝長	24mm	先端角	118°

品名	EA824NJ-2.0	型番	EA824NJ-2.0
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
径	2.0mm	全長	49mm
溝長	24mm	先端角	118°

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは鋼系合金鋼(鋼)の中でも硬い鋼材であり、ハイスビード(高速切削用)の鋼材として知られる。ハイスは高速切削時の摩擦熱による切削抵抗の増加に、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、モリブデンなどの合金元素を添加し、熱処理を施した後に、表面にTiNコーティングを施すことで、切削性能を向上させる。切削速度に依存しては異なるが、鋼材に優れている。

品名	EA824NJ-2.0	型番	EA824NJ-2.0
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
径	2.0mm	全長	49mm
溝長	24mm	先端角	118°

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD2.0
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み $\leq$ 34Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	2.0mm	全長	49mm
溝長	24mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.