

品番 : EA824NJ-2.5

品名 : 2.5x 57mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/06/21 09:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NJ-2.5	規格	JIS B 5301
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
刃先径	2.5mm	全長	57mm
溝長	30mm	先端角	118°

品名	EA824NJ-2.5	規格	JIS B 5301
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
刃先径	2.5mm	全長	57mm
溝長	30mm	先端角	118°

HSS鋼(ハイス)
 HSSとは鋼系合金鋼(鋼)の中でも硬い鋼材であり、ハイスビード(スター)を備えてハイスとも呼ばれる。ハイスは常温下での硬さを熱処理による硬化に加え、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、モリブデンなどの合金元素を添加し、熱処理を施した後に、硬質に加工されて製造される。また、硬質合金と比べると、切削速度においては劣るが、割削に優れている。

品名	EA824NJ-2.5	規格	JIS B 5301
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
刃先径	2.5mm	全長	57mm
溝長	30mm	先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD2.5
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み≤39Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	2.5mm	全長	57mm
溝長	30mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.