

品番 : EA824NJ-3.3

品名 : 3.3x 65mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/06/21 09:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NJ-3.3	型番	EA824NJ-3.3
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
径	3.3mm	全長	65mm
溝長	36mm	先端角	118°

径	3.3mm	全長	65mm
溝長	36mm	先端角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼(鉄)に少量のクロム、ニッケル、バナジウム、モリブデン、コバルトなどを添加して、鋼の硬さを向上させた鋼のことです。HSS鋼は、切削加工性が優れており、切削速度が速く、加工精度が安定します。また、HSS鋼は、熱処理によって硬さを調整することができ、用途に応じて最適な硬さを設定することができます。

径	3.3mm	全長	65mm
溝長	36mm	先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD3.3
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み \leq 45Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	3.3mm	全長	65mm
溝長	36mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.