

品番 : EA824NJ-3.7

品名 : 3.7x 70mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
カタログ価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 20:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NJ-3.7	規格	JIS B 1191
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
外径	3.7mm	全長	70mm
溝長	39mm	先端角	118°

品名	EA824NJ-3.7	規格	JIS B 1191
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
外径	3.7mm	全長	70mm
溝長	39mm	先端角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系高速鋼(高炭素高速度鋼)の略称であり、ハイスビード・スタールを特徴とするHSS鋼は、HSS鋼は通常鋼より硬く、熱変形抵抗も高いため、切削加工時に発生する熱や切削力に耐え、加工精度を高く保つことが可能です。また、切削速度も高いため、加工効率を向上させることができます。

品名	EA824NJ-3.7	規格	JIS B 1191
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
外径	3.7mm	全長	70mm
溝長	39mm	先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD3.7
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み≤48Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	3.7mm	全長	70mm
溝長	39mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.