

品番 : EA824NJ-6.1

品名 : 6.1x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 09:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	品番	規格	単位	在庫
6.1x101mm ストレートシャンクドリル	EA824NJ-6.1	6.1x101mm	本	1

品名	品番	規格	単位	在庫
6.1x102mm ストレートシャンクドリル	EA824NA-6.1	6.1x102mm	本	1


HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(鋼+少量の合金)の総称であり、ハイスビード(高速鋼)を総称してハイスとも呼ばれる。HSSは常温下での硬さを熱処理を施すことで、鋼に比べて、クランクやクランクピンなどの部品に、高負荷を加え、高速度での加工を可能にする。また、切削速度を上げると、切削寿命が伸びる。切削速度を上げると、切削寿命が伸びる。切削速度を上げると、切削寿命が伸びる。

品名	品番	規格	単位	在庫
6.1x101mm ストレートシャンクドリル	EA824NJ-6.1	6.1x101mm	本	1

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD6.1
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み \leq 75Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	6.1mm	全長	101mm
溝長	63mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

代替品

	品番	EA824NA-6.1
	コメント	6.1x102mm HSS スタンダードドリル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.