

品番 : EA824NJ-6.2

品名 : 6.2x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 09:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品番	EA824NJ-6.2	品名	6.2x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み≤75Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	6.2mm	全長	101mm
溝長	63mm	入数	1本
先端角	118°		

品番	EA824NA-6.2	品名	6.2x102mm スタンダードドリル
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み≤75Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	6.2mm	全長	102mm
溝長	63mm	入数	1本
先端角	118°		


HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(鉄-炭素系合金)の鋼材であり、ハイスビード(ステール)を軸としてハイスと称される。HSSは常温下での硬さと熱処理特性の両方に優れ、鋼に比べて、ドリル加工時に多量の切屑を発生させ、加工後の表面にバリや欠けを生じやすい。また、切削速度を上げると、切削温度が高くなり、工具の寿命が短くなる。切削速度を下げると、切削温度が低くなり、工具の寿命が長くなる。切削速度は、加工条件によって異なるが、一般的に、切削速度は、加工条件によって異なる。

品番	EA824NJ-6.2	品名	6.2x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み≤75Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	6.2mm	全長	101mm
溝長	63mm	入数	1本
先端角	118°		

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD6.2
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み≤75Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	6.2mm	全長	101mm
溝長	63mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

代替品

	品番	EA824NA-6.2
	コメント	6.2x102mm HSS スタンダードドリル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.