

品番 : EA824NJ-6.7

品名 : 6.7x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,590円(税抜) / 2,849円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,590円(税抜) / 2,849円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 10:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0884ページ | | |



| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|----|----|
| 品名 | 品番 | 規格 | 単位 | 在庫 |
| 6.7x101mm ストレートシャンクドリル | EA824NJ-6.7 | 6.7x101mm | 本 | 1 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|----|----|
| 品名 | 品番 | 規格 | 単位 | 在庫 |
| 6.7x105mm ストレートシャンクドリル | EA824NA-6.7 | 6.7x105mm | 本 | 1 |


HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(鋼+少量の合金)の総称であり、ハイスビード(高速鋼)を総称してハイスとも呼ばれる。ハイスは常温下での硬さを熱処理を施す前に、焼入れ、焼戻し、焼入れ、焼戻しを繰り返して、焼入れ等の熱処理を施した後に、焼戻しにより硬さを調整される。また、焼入れ後は焼戻しする。焼戻し回数により硬さは異なるが、焼入れに優れている。

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|----|----|
| 品名 | 品番 | 規格 | 単位 | 在庫 |
| 6.7x101mm ストレートシャンクドリル | EA824NJ-6.7 | 6.7x101mm | 本 | 1 |

仕様

| | | | |
|-----------|-------------|----|-----------------------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | GSD6.7 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 厚み \leq 75Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼 |
| 刃先径 | 6.7mm | 全長 | 101mm |
| 溝長 | 63mm | 入数 | 1本 |
| 先端角 | 118° | | |
| TiNコーティング | | | |

代替品

| | | |
|--|------|-------------------------|
|  | 品番 | EA824NA-6.7 |
| | コメント | 6.7x105mm HSS スタンダードドリル |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.