

品番 : EA824NJ-8.3

品名 : 8.3x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



販売価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
カタログ価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 20:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NJ-8.3	型番	EA824NJ-8.3
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄鋼用
径	8.3mm	全長	117mm
溝長	75mm	先端角	118°

径	8.3mm	全長	117mm
溝長	75mm	先端角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(鋼)の中でも硬い鋼材であり、ハイスビード・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれる。ハイスは常温下での硬さを保持し、切削性能を向上させる。鋼にクロム、タンタム、ニオブ、モリブデン、バナジウムなどの合金元素を添加し、熱処理を施した後に、表面にTiNコーティングを施すことで、切削性能を向上させる。切削速度に依存しては異なるが、切削に優れている。

径	8.3mm	全長	117mm
溝長	75mm	先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	GSD8.3
材質	HSS(ハイス)	用途	厚み \leq 88Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径	8.3mm	全長	117mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°		
TiNコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.