

品番 : EA824NK-10.2

品名 : 10.2x133mm ストレートドリル(Co HSS)



販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/06 19:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0884ページ		



品名	EA824NK-10.2	規格	10.2x133mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	10.2mm	全長	133mm
溝長	69mm	入数	1本
先端角	135°		

品名	EA824NK-10.2	規格	10.2x133mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	10.2mm	全長	133mm
溝長	69mm	入数	1本
先端角	135°		


Co-HSS(コバルトハイス)
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

品名	EA824NK-10.2	規格	10.2x133mm
材質	Co-HSS	用途	鉄鋼用
刃先径	10.2mm	全長	133mm
溝長	69mm	入数	1本
先端角	135°		

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	COSD10.2
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	用途	厚み \leq 5Dの鉄鋼用
刃先径	10.2mm	全長	133mm
溝長	69mm	入数	1本
先端角	135°		
強ねじれ角			

代替品

	品番 EA824NJ-10.2 コメント 10.2x133mm コーティングドリル
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.